

装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我
公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：Sales@kjmti.com （如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号：**OTF-1200X-III-S φ130** 订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	第四代半导体精密沉积系统	OTF-1200X-III-S-3LCV φ130	台	1	
2	超声雾化装置	MSK-USP-G-LD 1.7MHZ	台	1	
3	精密注射泵	ZS1000	台	1	
4	双级真空泵	VRD-8/220V/50/60HZ（含油雾过滤器）	台	1	
5	供气系统	GSL-3Z-LCD	台	1	
6	炉架	600*900mm	台	1	
7	连熔炉管	φ130*1200mm	根	1	
8	连熔炉管	φ1" *600	根	1	
9	国标电源线	RVV-3*1.5-3 米（黑色）	根	3	
10	注射针管	60ml	个	1	
11	四氟管	φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	根	1	
12	水冷法兰	φ130	套	1	含进气、出气
13	雾化出气管	φ12 白色	根	1	
14	雾化片	20mm	片	10	
15	炉钩	1000mm	根	1	
16	耐高温手套	大号	副	1	
17	高真空手动挡板阀	GD-J25	个	1	
18	波纹管（不锈钢）	KF-25*1500	根	1	
19	特制扳手		个	2	各一个
20	内六角扳手	M4、M5	个	2	各一个

21	管堵	SY-130 (φ120*75)	个	2	
22	硅胶 O 型圈	内径φ128*5.3mm	个	8	
		内径φ18*3.55mm	个	2	一个已安装
		内径φ11*2.65mm	个	8	
	氟胶 O 型圈	内径φ15*2.65mm	个	2	一个已安装
23	不锈钢三通	KF25-KF16-KF25mm	个	1	
24	卡箍 (不锈钢)	KF-25mm	个	4	
		KF-16mm	个	1	
25	雾化进气阀组件	φ12 转 KF25	个	1	
26	盲板	KF-50、KF-16	个	2	各 1 个
27	不锈钢双卡套外螺纹接头	φ6.35 G1/4" (直螺纹 MTI 用)	个	5	
28	不锈钢圆柱头内六角螺丝	M5*16、M6*20	个	16	12、4
29	说明书		本	1	
30	保修卡		份	1	
31	免责声明		份	1	
检验人			审核人		